

Garant**Vyvrtávací tyč, pravá, Stopka Ø DS: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273914 32
GTIN	4045197763143
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **levé destičky**, pro **levé držáky** používejte **pravé destičky**.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Středové přesazení L ₃	23 mm
Výška destičky L ₂	15 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Celková délka L	250 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 13	279815 13

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepole Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500