

Garant**Vyvrtávací tyč, pravá, Stopka Ø DS: 40 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273914 40
GTIN	4045197763150
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **levé destičky**, pro **levé držáky** používejte **pravé destičky**.

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Výška destičky L_2 : 18,5 mm

Celková délka L: 300 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 279815 13

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279815 13
Celková délka L	300 mm
Středové přesazení L_3	27 mm
Výška destičky L_2	18,5 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	48 mm
Stopka Ø D_s	40 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub	279921
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínací šroub Typ 13	279815 13