

Garant**Vyvrtávací tyč, levá, Stopka Ø DS: 40 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273915 40 |
| GTIN | 4045197763181 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Upozornění:**

Pro **pravé držáky** používejte **levé destičky**, pro **levé držáky** používejte **pravé destičky**.

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení L_3 : 27 mm

Výška destičky L_2 : 18,5 mm

Celková délka L: 300 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky: 279815 13

Technický popis

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Výška destičky L_2 | 18,5 mm |
| Celková délka L | 300 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 279815 13 |
| Středové přesazení L_3 | 27 mm |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 48 mm |
| Stopka Ø D_s | 40 mm |
| Způsob použití | levá |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Upínací šroub | 279921 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Upínací šroub Typ 13 | 279815 13 |