

JEPSON POWER

TK list kotoučové pily Drytec® Ø 355×25,4 mm, Počet zubů: 60**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078237 60
GTIN	4260052460160
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Pilový kotouč s karbidovou špičkou pro přesný řez.

- **Bezpečnost práce: Tenkostěnný, s malými vibracemi a nízkou hlučností.**
- **Velmi dlouhá životnost.**
- **Vysoká kvalita řezu.**
- **Lze 5× naostřit.**
- **Univerzální použití pro ocel, plasty, neželezné kovy (ne č. 078236).**

Upozornění:

Další speciální pilové kotouče např. na hliník, INOX se dodávají na poptávku.

Technický popis

Počet zubů	60
Počet zubů optimalizován pro	tloušťka materiálu 4 – 5 mm, mřížka, hliník
Šířka řezu B	2,2 mm
Vhodné pro	078231 vel. 9435

Vhodné pro materiál

Pro tenkostěnný materiál

Druh produktu

Pilový kotouč