

Garant**SNMM 150616, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 150616 HB7020 Rohový rádius: 1,6 mm

Druh: HB7020

Lamač třísek: SR

Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mmPosuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 300 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SR
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 300 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Druh	HB7020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMM 150616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení