



Rádlovací frézovací nástroj univerzální, Velikost stopky: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290200 12
GTIN	4030741663710
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.

TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.

Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Technický popis

Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	15 mm
Šířka stopky	12 mm
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Výška stopky	12 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 5
Pracovní rozsah	3 - 50 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	4 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BL30°
Pro rádlovaný profil	RBL30° 1×AA

Pro rádlovaný profil	RBR30° 1×AA
Pro rádlovaný profil	RBR45° 1×BL15°
Pro rádlovaný profil	RBL45° 1×BR15°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Sada náhradních dílů (3dílná), TK pouzdro, krycí destička,
šroub Typ 5

299920 5