

# Yale

## Kladkostroj s čelním ozubeným kolem VSIII, Nosnost: 0,25t



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086020 0,25
GTIN	4025092665322
Třída artiklu	08X

### Popis

#### Provedení:

Každý kladkostroj je přezkoušen na přetížení a je dodáván s provozním návodem a vysvědčením o zkoušce.

Celoocelová konstrukce. Jehlová a kuličková ložiska u všech rotačních součástí. Automatická tlaková zátěžová brzda. O 360° otočný, kovaný závěsný hák.

#### Upozornění:

**Nosnost až 20 t, řetězový zásobník a pojistka proti přetížení na poptávku.**

### Technický popis

Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	20 daN
Normální výška zvedání	3 m
Nosnost	250 kg
Počet provazových řetězů	1
Hmotnost	4,9 kg
Druh produktu	Kladkostroj

