

# Yale

## Elektrický kladkostroj CPVF VEGO, Typ: 0,25-8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086036 0,25-8
GTIN	2050001940469
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Elektrický řetězový zvedák s **nosným hákem** s robustní a spolehlivou konstrukcí. Integrovaný **spínač koncové polohy** pro nejvyšší a nejnižší polohu řetězu prodlužuje životnost kluzné spojky, motoru a pláště. Modul hnacího ústrojí 1 Am, doba zapnutí 50 % při rychlosti, standardní provozní napětí (400 V/50 Hz). Zvýšená bezpečnost provozu díky 42 V stykačovému ovládání, zapouzdřený řídicí spínač s krytím IP65, motory IP55.

Se dvěma rychlostmi (přesný zdvih).

#### Funkce:

**IP55:** Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem. (Platí pro motor.)

**IP65:** Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem. (Platí pro řídicí spínač.)

#### Upozornění:

Provedení se 2 rychlostmi (přesný zdvih), jiné výšky zdvihu, podvozek, řetězový zásobník, bezdrátové provedení a provedení 230 V na poptávku.

### Technický popis

Normální výška zvedání	3 m
Nosnost	250 kg
Počet provazových řetězů	1
Rychlost zvedání	8 m/min
Rychlost zvedání	2 m/min
Hmotnost	18 kg
Ochranná třída IP	IP 55
Ochranná třída IP	IP 65
Druh produktu	Pákový kladkostroj