

Garant**TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202993 16
GTIN	4045197766762
Třída artiklu	11X

Popis

TK fréza HPC 16 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 22 mm

Celková délka L: 82 mm

Stopka Ø D_s : 16 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm²: 0,05 mm**Technický popis**

Délka břitu L_c	22 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Celková délka L	82 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu D_c	16 mm
Počet zubů Z	4
Stopka Ø D_s	16 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,055 mm

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,5 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí \varnothing stopky nástroje 16 mm	SZ2025 16
---	-----------