

Garant
TK fréza HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202993 20
GTIN	4045197766779
Třída artiklu	11X

Popis

TK fréza HPC 20 mm Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 26 mm

Celková délka L: 92 mm

Stopka Ø D_s : 20 mm

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,5 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm²: 0,07 mm

Technický popis

Délka břitu L_c	26 mm
Počet zubů Z	4
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,08 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,5 mm
Celková délka L	92 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,07 mm

Stopka $\varnothing D_s$	20 mm
\varnothing břítu D_c	20 mm
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí \varnothing stopky nástroje 20 mm	SZ2025 20
---	-----------