


**Garant****Zapichovací destička levá, HB9635, Šířka drážky m (H13): 1,3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	273908 1,3
GTIN	4045197768506
Třída artiklu	21J

## Technický popis

$t_{\max}$	2 mm
Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku	1,2 mm
Šířka břitu w	1,3 mm
Šířka drážky m (H13)	1,3 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový radius R	0,2 mm
Přiřazení vyměnitelných destiček	levý
Typ	HB9635
Drážky dle normy	DIN 471
Drážky dle normy	DIN 472

Počet výměn/řezání	3
Hlavní způsob použití	P
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 170 mm/min
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	90 - 140 mm/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	M
GG(G)	omezené použití	170 m/min	K
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		