

Garant**Šroubovací adaptér pro smršťování úzký, Závit M × upínací Ø D1: M12X6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301397 M12X6
GTIN	4045197767349
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

Ocel odolávající vysokým teplotám, integrované délkové nastavení nástrojů, velmi úzké provedení, pro HSS a TK.

Použití:

Flexibilní použití při nejvyšších nárocích na přesnost a kvalitu vyvážení, např. v kombinaci s prodlouženími.

Technický popis

Vnější Ø D	21 mm
Ø D ₂	15 mm
Závit M	M12
Prodloužení Ø D ₃	23 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Délka L	42 mm
Maximální utahovací moment	60 Nm
Vnitřní chlazení	ano
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Redukce

