

**Garant****Šroubovací adaptér pro smršťování úzký, Závit M × upínací Ø D1: M12X10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301397 M12X10
GTIN	4045197767363
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

Ocel odolávající vysokým teplotám, integrované délkové nastavení nástrojů, velmi úzké provedení, pro HSS a TK.

**Použití:**

Flexibilní použití při nejvyšších nárocích na přesnost a kvalitu vyvážení, např. v kombinaci s prodlouženími.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	60 mm
Délka L	38 mm
Vnější Ø D	24 mm
Prodloužení Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Závit M	M12
Maximální utahovací moment	60 Nm
Vnitřní chlazení	ano
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Redukce

