

Garant**Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý Ø D: 18,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236677 18,8
GTIN	4045197769213
Třída artiklu	21S

Popis**Použití:**

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý Ø v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.

Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

Upozornění:

Předvrtaný Ø nesmí být menší než Ø d_{min} .

Technický popis

Ø stopky D_s h6	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142 HB725
Délka vyložení L_1	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	143 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimální Ø d_{min}	17,8 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdem excentru	18,5 - 19,3 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680	16
Počet břitů Z	1
Jmenovitý Ø D	18,8
Vrcholový úhel	180 stupeň
Provedení stopky	DIN 1835 A

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP