

**Garant****Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý Ø D: 27,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236677 27,8
GTIN	4045197769305
Třída artiklu	21S

**Popis****Použití:**

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý Ø v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.

Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

**Upozornění:**

Předvrtaný Ø nesmí být menší než Ø  $d_{min}$ .

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	260142 HB725
Celková délka $L_{celk.}$	190 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení $L_1$	41 mm
Minimální Ø $d_{min}$	26 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdem excentru	27,5 - 28,3 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680	20
Počet břitů Z	1
Jmenovitý Ø D	27,8
Vrcholový úhel	180 stupeň
Provedení stopky	DIN 1835 A

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2