

**Garant****Vyvrtávací tyče pevných rozměrů, DIN 1835 A, Jmenovitý Ø D: 30,8mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236677 30,8   |
| GTIN           | 4045197769336 |
| Třída artiklu  | 21S           |

**Popis****Použití:**

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý Ø v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.

Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

**Upozornění:**

Předvrtaný Ø nesmí být menší než Ø  $d_{min}$ .

**Technický popis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø stopky $D_s$ h6                             | 25 mm                |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička           | 260142 HB725         |
| Délka vyložení $L_1$                          | 44 mm                |
| Celková délka $L_{celk.}$                     | 195 mm               |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky  | 269440 (8IP; 1,2 Nm) |
| Minimální Ø $d_{min}$                         | 29 mm                |
| Rozsah nastavení s upínacím pouzdem excentru  | 30,5 - 31,3 mm       |
| Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680 | 25                   |
| Počet břitů Z                                 | 1                    |
| Jmenovitý Ø D                                 | 30,8                 |
| Vrcholový úhel                                | 180 stupeň           |
| Provedení stopky                              | DIN 1835 A           |

|                  |   |
|------------------|---|
| Vnitřní chlazení | ano   |
| Druh produktu    | Vrták s vyměnitelnými<br>břitovými destičkami |

### Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený<br>utahovací moment 1,2 Nm    | 211750 1,2 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil<br>Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |