

Garant**Vyvrtávací tyč, levá, Délka vyložení / velikost destičky L: 45/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Třída artiklu	21W

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

Ø minimálního předvrtání D_{min}	29 mm
Vnitřní chlazení	ano
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 2
Středové přesazení L_3	16,1 mm
Celková délka L	200 mm
1,5° podložka	272630 1,5
Šroub podložky	279824 1
Ø stopky D_5	25 mm
Šířka hrdla L_4	24,6 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Způsob použití	levá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Podložka pro závitořeznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň	272630 1,5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub	272500
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500