

**Základní korpus vyvrtávací tyče ocel DM, 5×D, Systém / Ø stopky: DM/40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264910 DM/40
GTIN	4251414902107
Třída artiklu	29E

**Popis****Provedení:**

S přípojkou chladicí vody 1/8-27 NPT.

**Upozornění:**

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 328 mm

Montážní šroub: 269025 1

**Technický popis**

Ø stopky	40 mm
Systém	DM
Montážní šroub	269025 1
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Celková délka L	328 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	264838; 264839
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2 mm

674242 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500