

**Vyvrtávací hlava, levý, Systém / velikost destičky: QC/09****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260009 QC/09
GTIN	4251414902435
Třída artiklu	29D

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

**Použití:**

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: QC

ISO kód řezná hlava: SCLCR/L 09

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 09T3..

Vhodný základní držák: 264900 – 264908

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 24 mm

Středové přesazení: 13 mm

Celková délka: 20 mm

**Technický popis**

Vhodný základní držák	264900 – 264908
Šroub pro vyměnitelné destičky	269022 4
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SCLCR/L 09
Středové přesazení	13 mm
Celková délka	20 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	24 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
System	QC
Velikost destiček	09 mm
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	levý
vnitřní chlazení	ano

## Příslušenství

Upínací šroub	269407
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500