

Vyvrtávací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: DM/16**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	251410 DM/16
GTIN	4251414902817
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtávací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi.**

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **10xD.**

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: DM

ISO kód rezná hlava: DTUNR/L

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Vhodný základní držák: 264910 – 264922

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 48 mm

Středové přesazení: 27 mm

Celková délka: 35 mm

Technický popis

Celková délka	35 mm
Vhodný základní držák	264910 – 264922
Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
Kód ISO-vyměnitelná rezná hlava	DTUNR/L
Ø minimálního předvrtání D _{min}	48 mm
Podložka	259033 4
Šroub pro podložku	259027 1
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 2
System	DM
Série	Vyvrťovací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Podložka	259226
Šroub pro podložku	259611
Jednotka patek	259503