

Vyvrtačací hlava, pravý, Systém / velikost destičky: QC/07**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260405 QC/07
GTIN	4251414902503
Třída artiklu	29D

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné vyvrtačací hlavy pro **základní korpusy se sníženými vibracemi**.

Použití:

Účinek se sníženými vibracemi až do maximálního vyložení **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systém: QC

ISO kód rezná hlava: SDQCR/L 0702

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Vhodný základní držák: 264900 – 264908

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 24 mm

Středové přesazení: 13 mm

Celková délka: 20 mm

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	269023 1
Vhodný základní držák	264900 – 264908
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka	20 mm
Kód ISO-vyměnitelná řezná hlava	SDQCR/L 0702
Ø minimálního předvrtání D_{min}	24 mm
Středové přesazení	13 mm
System	QC
Velikost destiček	07 mm
Série	Vyvrtačací hlava
Způsob použití	pravý
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Upínací šroub	269431
Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500