

Základní korpus vyvrtávací tyče tlumené vibrace, 8×D, Systém / Ø stopky: DM/60



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	264920 DM/60
GTIN	4251414902213
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

S přípojkou chladicí vody 1/4-18 NPT.

Rozsah dodávky:

Redukční adaptér z G1/4 palce na G1/8 palce.

Upozornění:

Neupínejte do oblasti označené S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení vyvrtávací hlavy}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Systém: DM

Celková délka $L_{celk.}$: 688 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 10 mm

rozsah, který nelze upnout S: 254 mm

Doporučená délka upínání: 240 mm

Montážní šroub: 269025 1

Technický popis

Doporučená délka upínání	240 mm
rozsah, který nelze upnout S	254 mm
Stopka Ø	60 mm
Středové přesazení H základního korpusu	10 mm

System	DM
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	688 mm
Montážní šroub	269025 1
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Kmitání	tlumené
vnitřní chlazení	ano

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Čepel pro 6hran, stopka E 6,3 6-hran 2 mm	674242 2