

HOLEX**Digitální posuvné měřítko ABS s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412818 150
GTIN	4045197770271
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované. Digitální posuvné měřítko s **absolutním měřítkem**, není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.**
- **Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.**
- **S robustním kovovým pouzdem.**

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozsah měření	0 - 150 mm
Automatické vypnutí	ano
Hloubkoměr	Ø 1,6
Rozlišení	0,01 mm
Odečet	0,0005 palec

Kalibrování	A1
Délka měřicí čelisti	40 mm
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	$\pm 0,03$ mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200

Příslušenství

Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Šroub pro držák hloubkoměru	412236