


HOLEX**Digitální hloubkoměr, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418742 300
GTIN	4045197771209
Třída artiklu	42A

Popis**Provedení:**

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek č. 418744.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Délka můstku	100 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Kalibrování	A1
Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385

Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

Příslušenství

Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497100 D2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497100 USB2
Šroub pro držák hloubkoměru	412230
Vysílač Typ S1	498966 S1
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497100 D1
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2