

Garant**Upichovací destička plný rádius, HB7310, Šířka zápichu w: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273739 4
GTIN	4045197771407
Třída artiklu	21L

Technický popis

Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Šířka zápichu w	4 mm
Posuv f	0,1 - 0,22 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,6 - 1,6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	N
Vedlejší použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7310
Počet výměn/řezání	2
Profil vyměnitelné břitové destičky	neutrální
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	350 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50 m/min	S
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		