

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroub pro podložku	259025 12
Příložka, šroub, pružina	259035 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Funkční šířka L ₄	40 mm
Velikost stopky	32 mm
Velikost destiček	19 mm
Podložka	259031 36
Délka hlavy L ₁	40 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 3232P19
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 36

259031 36

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Šroub pro podložku 10dílná sada Typ 2

259026 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500