

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Délka hlavy L ₁	33 mm
Podložka	259031 35
Funkční šířka L ₄	32 mm
Šroubek klínu	259018 11
Sada pružin	259044 6
Lomená páka	259015 12
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	PCSNR/L 2525M16
Sada pružinových kolíků	259047 4
Velikost destiček	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1606..
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 35	259031 35
Lomená páka Typ 12	259015 12
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6