

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravá, Ø stopky / velikost destičky: 50/19mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Třída artiklu	21T

## Popis

### Provedení:

Vrtací tyče PCLNR 95° pro vyměnitelné břitové destičky CN.

## Technický popis

Celková délka L	350 mm
Lomená páka	259015 13
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	63 mm
Sada pružinových kolíků	259047 5
Velikost destiček	19 mm
Upínací výška $L_2$	48 mm
Šroubek klínu	259018 13
Podložka	259031 36
Středové přesazení $L_3$	35 mm
Sada pružin	259044 7
ISO kód držáku	A50U PCLNR/L19
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	50 mm

Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravá
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Lomená páka Typ 13	259015 13
Šroubek klínu Typ 13	259018 13
Podložka Typ 36	259031 36
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500