

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	12 mm
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	SCRCR/L 1616H12
Šroub pro podložku	269013 5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 16
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Celková délka L	100 mm
Podložka	269005 6
Funkční šířka L <sub>4</sub>	17 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 16	269028 16
Podložka Typ 6	269005 6
Šroub pro podložku Typ 5	269013 5
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500