

Garant**Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

S chlazením volných ploch.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: SVJBR/L 1616X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: VB.. 1103..

Funkční šířka L₄: 20 mm

Délka hlavy L₁: 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky: 269023 1

Technický popis

Celková délka L	81 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 1
Délka hlavy L ₁	34 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1103..

Velikost stopky	16 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	SVJBR/L 1616X11
Řada	Eco
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8