

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý kartáč se stopkou drát INOX 0,20 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1:  
50X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574250 50X15
GTIN	4017359028599
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Velmi kvalitní vlnité dráty, Ø stopky 6 mm.

**Použití:**

Použití v ručních bruskách, na ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách k opracování povrchů jako např. odstranění rzi, okují a čištění. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.

K odstraňování rzi, okují, k čištění.

**Technický popis**

Délka osazení H <sub>1</sub>	12 mm
Tloušťka štětín	0,2 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	50 mm
Maximální počet otáček	15000 min <sup>-1</sup>
Šířka osazení L <sub>1</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Kulatý kartáč