

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Plošný kartáč Ocelový drát 0,30 mm, Ø kartáče D1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574750 40
GTIN	4017359028056
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Plošné kartáče s Ø stopky 6 mm.

Použití:

V přímých bruskách, na ohebných hřídelích a na stacionárních strojích. K čištění a odjehlování malých až středně velkých ploch.

Technický popis

Maximální počet otáček	10500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	40 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Délka osazení H ₁	20 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč