

**12hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 9/32palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	631105 9/32
GTIN	4018754001521
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahluobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Otvory klíče s úzkými tolerancemi. Nekloužou po hranách šroubů, chrání hlavy šroubů a matic. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením s profilem **AS-drive**.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

Rozměr klíče	7,14 mm
Délka	23 mm
Ø na hnané straně	10,7 mm
Rozměr klíče	9/32 palec
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

