



Rádlovací frézovací nástroj ECO pravý, Velikost stopky: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	290230 20
GTIN	4030741341816
Třída artiklu	29H

Popis

Provedení:

Závitové kolíky ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Pro rádlovaný profil: RAA 1×BR30°

Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka: 25 mm

Pro šířku rýhovacího kolečka b: 6 mm

Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka: 8 mm

Pracovní rozsah: 10 - 300 mm

TK pouzdro, krycí destička, šroub: 299920 2

Technický popis

Výška stopky	20 mm
Pracovní rozsah	10 - 300 mm
Šířka stopky	20 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub	299920 2
Pro $\varnothing d_2$ otvoru rýhovacího kolečka	8 mm
Pro $\varnothing d_1$ rýhovacího kolečka	25 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b	6 mm
Pro rádlovaný profil	RAA 1×BR30°
Druh produktu	Rádlovací nástroj

Příslušenství

Sada náhradních dílů (3dílná), TK pouzdro, krycí destička,
šroub Typ 2

299920 2