



## 6hranný úhlový klíč, krátké rameno, s kulovou hlavou chromovaný, 6hran: 6mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	626068 6
GTIN	7610733266166
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Zahnutá stopka, možnost šikmého použití kulové hlavy až do sklonu 30°. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Použití:

Díky krátkému rameni a úhlu 100° jsou dosažitelná i obtížně přístupná místa.

### Technický popis

Délka ramen	106×19 mm
6hran	6 mm
Povrch	chromovaný pomocí niklu
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Úhel 100 stupňů	ano
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

627255 9

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek  
9

---