

Garant**Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	625330 TX40
GTIN	4045197774514
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřýma nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky **otvoru v profilu Torx®** vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Délka čepele: 140 mm

Celková délka: 260 mm

Technický popis

Délka čepele	140 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Celková délka	260 mm
Profil Torx®	TX40
Materiál čepele	Speciální chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti	2složková rukojeť Haptoprene
Druh produktu	Šroubováky

