

Garant**Drážkový T-kámen s upínacím šroubem, Šířka drážek B / tloušťka sevření S:
18/40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360024 18/40
GTIN	2050001853967
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Válcový šroub s vnitřním 6hranem DIN912, třída pevnosti 12.9. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Technický popis

Délka upínacího šroubu	50 mm
Závit M	M16
Šířka drážky B	18 mm
Upínací tloušťka S	40 mm

Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Vodicí vložka