

Garant

**Drážkový T-kámen s upínacím šroubem, Šířka drážek B / tloušťka sevření S:
22/40 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360024 22/40
GTIN	2050001853974
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Válcový šroub s vnitřním 6hranem DIN912, třída pevnosti 12.9.

Závit M: M20

Délka upínacího šroubu: 55 mm

Technický popis

Závit M	M20
Délka upínacího šroubu	55 mm
Šířka drážky B	22 mm
Upínací tloušťka S	40 mm
Série	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací systém přes nulový bod – příslušenství

