

**Garant****Drážkový T-kámen s upínacím šroubem, Šířka drážek B / tloušťka sevření S:  
22/50 mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	360024 22/50
GTIN	2050001854025
Třída artiklu	310

## Popis

**Provedení:**

Válcový šroub s vnitřním 6hranem DIN912, třída pevnosti 12.9.

Závit M: M20

Délka upínacího šroubu: 65 mm

## Technický popis

Délka upínacího šroubu	65 mm
Závit M	M20
Šířka drážky B	22 mm
Upínací tloušťka S	50 mm
Série	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací systém přes nulový bod – příslušenství

