

Garant**Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320631 5
GTIN	4045197774705
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

Vhodné pro :

Soustružnický hrot č. 320659 vel. 5; 321335 vel. 5

Vhodné pro barevný kód: K24

Vnější Ø D: 60 mm

malý Ø hrotu D₁: 37 mm

Stopka Ø d: 24 mm

Užitná délka L₁: 35 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rozměr klíče: 46 mm

Technický popis

Užitná délka L ₁	35 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň

malý Ø hrotu D ₁	37 mm
Vnější Ø D	60 mm
Stopka Ø d	24 mm
Rozměr klíče	46 mm
Vhodné pro barevný kód	K24
Druh produktu	Středicí hrot