

Garant**Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320631 6
GTIN	4045197774712
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.**
- **Kompletně kalené a broušené.**
- **Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.**

Vhodné pro :

Soustružnický hrot č. 320659 vel. 5; 321335 vel. 5

Vhodné pro barevný kód: K24

Vnější Ø D: 28 mm

malý Ø hrotu D₁: 6 mm

Stopka Ø d: 24 mm

Užitná délka L₁: 27 mm

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Rozměr klíče: 24 mm

Technický popis

Vnější Ø D	28 mm
Stopka Ø d	24 mm

malý Ø hrotu D ₁	6 mm
Užitná délka L ₁	27 mm
Vrcholový úhel	60 stupeň
Rozměr klíče	24 mm
Vhodné pro barevný kód	K24
Druh produktu	Středicí hrot