

HOLEX**Těžká celoodelová výkonová svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	861320 400
GTIN	4045197775078
Třída artiklu	82C

Popis**Provedení:**

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Výklopná do 30°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přitlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků. **Maximální upínací tlak do cca 22000 N.**

Technický popis

Průřez vodící lišty	40×20 mm
Hmotnost	6 kg

Vyložení	175 mm
Rozsah upnutí	400 mm
Druh produktu	Svěrka

Příslušenství

Tlačná deska Typ GSV	861121 GSV
Tlačná deska Typ GSP	861121 GSP