



Magnéziová páková svěrka, Rozsah upnutí: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	860750 200
GTIN	4008158027241
Třída artiklu	83K

Popis

Provedení:

Kluzné a pevné rameno z **magnézia** (vyrobené tlakovým litím), **vysoce pevné a extrémně lehké**. Lišta z tažené lesklé oceli, galvanicky zinkovaná. Napínací páka, pohyblivá přítlačná deska a pojistná klička z **plastu zesíleného skelnými vlákny, odolnému vůči lomu**. Pevné rameno s odnímatelnou plastovou krytkou, pod ní křížové prizma k upínání kulatých dílů. Upínací páka se samoaretovacím, západkovým, ozubeným segmentem. Otevírání pomocí odblokovací kličky.

Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání se středním přítlakem**.

Technický popis

Průřez vodicí lišty	20x5 mm
Hmotnost	0,32 kg
Rozsah upnutí	200 mm
Vyložení	80 mm
Druh produktu	Svěrka

