



## Magnéziová páková svěrka, Rozsah upnutí: 300mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	860750 300
GTIN	4008158028743
Třída artiklu	83K

### Popis

#### Provedení:

Kluzné a pevné rameno z **magnézia** (vyrobené tlakovým litím), **vysoce pevné a extrémně lehké**. Lišta z tažené lesklé oceli, galvanicky zinkovaná. Napínací páka, pohyblivá přítlačná deska a pojistná klička z **plastu zesíleného skelnými vlákny, odolnému vůči lomu**. Pevné rameno s odnímatelnou plastovou krytkou, pod ní křížové prizma k upínání kulatých dílů. Upínací páka se samoaretovacím, západkovým, ozubeným segmentem. Otevírání pomocí odblokovací kličky.

#### Použití:

Pro **rychlé** a snadné **upínání se středním přítlakem**.

### Technický popis

Průřez vodicí lišty	20×5 mm
Hmotnost	0,38 kg
Vyložení	80 mm
Rozsah upnutí	300 mm
Druh produktu	Svěrka

