



Krimpovací kleště DigiCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti, Typ: 6,0/K



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729550 6,0/K
GTIN	4003773063216
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování díky nucené aretaci a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů. Zkontrolujte základní nastavení pomocí přiloženého kontrolního kolíku.

Přísuv krimpovacího trnu lze nastavit v krocích po 0,01 mm a lze ho digitálně odečítat. S funkcí nové kalibrace. Elektronické sledování opotřebení. K dispozici jsou různé funkce nastavení. Se standardním upínačem kontaktu pro kontakty Harting, HTS, Ilme a podobné.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v kufru.

Technický popis

Celková délka	250 mm
Pro průřez vodiče	0,14 - 6 mm ²
Nucené blokování je k dispozici	ano
Digitální zobrazení	ano
Druh produktu	Lisovací kleste

