



## Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 32/3Lmm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Třída artiklu	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

### Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
Upínací závit M	M16
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	43 mm
$\varnothing D_3$	11 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205
$\varnothing$ břitu $D_c$	32 mm
Počet břitů Z	3
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	2,5 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	10,3 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,67 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229908
---------------	--------