

HOLEX**Nastavitelný záhlubník, stopka Weldon, Stopka \varnothing Ds h6: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216635 25
GTIN	4045197778994
Třída artiklu	220

Popis**Provedení:**

Vyrobena ze zušlechtěné nástrojové oceli. Hloubkově gravírovaná stupnice. Dvě volně postavené řezné hrany vyměnitelných destiček.

Použití:

Pro obousměrné odjehlování, srážení hran a zahlubování.

Vhodné pro šikmé zanořování.

Plynule nastavitelný pro úhly od 0° - 90°.

Upozornění:

Pro přesné nastavení úhlu použijte přednastavovací přístroj.

Technický popis

Počet břitů Z	1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.T1204..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219848 (20IP; 5,5 Nm)
\varnothing stopky D _s h6	25 mm
Délka vyložení L ₁	49 mm
Stavěcí šroub nastavovacího prvku	219888
Nastavovací prvek	219886
\varnothing zahloubení D	25 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	105 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Rozsah nastavení úhlu srážení hran	0-90 stupeň
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219848
Nastavovací prvek	219886
Upínací šroub	219888