

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7010-1
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení