

Garant**CNMG 190624, Typ: HB7010-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 190624 HB7010-1 Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Druh	HB7010-1
Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Rohový rádius	2,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Lamač třísek	SG
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 190624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení