

Garant**SNMG 190624, Typ: HB7010-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190624 HB7010-1 Rohový rádius: 2,4 mm
Druh: HB7010-1
Lamač třísek: SG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 9 mm
Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 375 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	2,4 mm
Druh	HB7010-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 375 m/min
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1,5 - 9 mm
Lamač třísek	SG

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení